

Fiche technique de série

SPW

LETTRAGE SPÉCIAL

Lettrage ou graphique sur commande

Noircissement et blanchiment

Couleurs sur commande

L'option SPW de lettrage spécial s'utilise dans une vaste gamme d'applications. Pratiquement tous les lettrages ou graphiques spéciaux peuvent être utilisés avec les enseignes Sortie de Stanpro que ce soit un icône conforme au ADA ou un logo corporatif.

OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS

• Options

Les enseignes à lettrage spécial peuvent être combinées à d'autres options prescrites par l'application. Le clignotant c.a. permettra à l'enseigne de s'illuminer et de s'assombrir à environ toutes les secondes. L'option noircissement ajoute un panneau opaque foncé par-dessus le lettrage spécial. Le panneau masque le lettrage spécial jusqu'à celui-ci soit allumé prévenant ainsi de faux messages. Similairement, l'option blanchiment présente un panneau opaque blanc sur le lettrage pour donner le même résultat. Toutes ces options s'utilisent normalement sur les enseignes normalement éteintes.

• Source de lumière

Les enseignes de lettrage spéciale typiques s'utilisent avec soit une source DEL. Les enseignes à lettrage spécial peuvent utiliser une combinaison de couleurs, veuillez contacter Stanpro pour connaître les spécifications.



ORDERING GUIDE

Série	Qté de faces	Montage	Couleur	Volts CC	Tension CA	Code lettrage spécial	Code couleur	Options
RMRN	1 - Face simple	Blank - Universel	BK - Noir WH - Blanc	UDC - Tension de secours universelle CC de: 6, 12 ou 24	Blank - 120/277/347	Voir la liste ci-dessous	GW - Vert sur fond Blanc GB - Vert sur fond Noir WG - Blanc sur fond Vert RW - Rouge sur fond Blanc RB - Rouge sur fond Noir	Blank - Blank WO - Blanchiment BO - Noircissement
RMS	1 - Face simple	Blank - Universel	WH - Blanc (standard)	UDC - Tension de secours universelle CC de: 6, 12 ou 24	Blank - 120/277/347	Voir la liste ci-dessous	GW - Vert sur fond Blanc GB - Vert sur fond Noir WG - Blanc sur fond Vert	Blank - Blank WO - Blanchiment BO - Noircissement
RMXL	1 - Face simple	Blank - Universel	WH - Blanc (standard)	UDC - Tension de secours universelle CC de: 6, 12 ou 24	Blank - 120/277/347	Voir la liste ci-dessous	GW - Vert sur fond Blanc GB - Vert sur fond Noir WG - Blanc sur fond Vert	Blank - Blank WO - Blanchiment BO - Noircissement
RMEA	1 - Face simple	Blank - Universel	WH - Blanc (standard) BK - Noir BSH - Aluminium brossé	UDC - Tension de secours universelle CC de: 6, 12 ou 24	Blank - 120/277/347	Voir la liste ci-dessous	GW - Vert sur fond Blanc GB - Vert sur fond Noir WG - Blanc sur fond Vert	Blank - Blank WO - Blanchiment BO - Noircissement
RMV	1 - Face simple	CM - Montage au plafond WM - Montage mural EM - Montage à l'extrémité	WH - Blanc (standard)	UDC - Tension de secours universelle CC de: 6, 12 ou 24	Blank - 120/277/347	Voir la liste ci-dessous	GW - Vert sur fond Blanc GB - Vert sur fond Noir WG - Blanc sur fond Vert	Blank - Blank WO - Blanchiment BO - Noircissement
SLEXSC - Exit SLSRSC - Sortie	1 - Face simple	Blank - Universel	WH - Blanc (standard)	UDC - Tension de secours universelle CC de: 6, 12 ou 24	Blank - 120/347	Voir la liste ci-dessous	RW - Rouge sur fond Blanc RB - Rouge sur fond Noir	Blank - Blank WO - Blanchiment BO - Noircissement
SLEXXC - (Exit) SLSRXC - (Sortie)	1 - Face simple	Blank - Universel	WH - Blanc (standard)	UDC - Tension de secours universelle CC de: 6, 12 ou 24	Blank - 120/347	Voir la liste ci-dessous	RW - Rouge sur fond Blanc RB - Rouge sur fond Noir	Blank - Blank WO - Blanchiment BO - Noircissement

OPTION DE NOIRCISSEMENT

NORMAL / CONDITION ÉTEINTE



ACTIVÉ / CONDITION MARCHÉ



OPTION DE BLANCHIMENT

NORMAL / CONDITION ÉTEINTE



ACTIVÉ / CONDITION MARCHÉ



EXEMPLES DE LETTRAGE SPÉCIAL

Les enseignes à lettrage spécial peuvent être personnalisées. Voici quelques exemple de possibilités que nous pouvons réaliser.

- | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| – AREA OF REFUGE | – FILE READY | NOT ENTER | – STOP |
| – AREA OF RESCUE ASSISTANCE | – FIRE | – NO ENTRE | – STUDIO ON AIR – EN ONDE |
| – ATM | – FIRE ALARM | – NO ENTRY | – SUPPRESSION GAS DISCHARGE |
| – ATTENTION ZONE DE RADIATION | – FIRE ESCAPE | – NO ENTRY – IN USE | – TAXI |
| – BAR | – FIRE EXIT ONLY | – NO EXIT | – TELEPHONE |
| – BARRIER FREE ENVIRONMENT | – FIRE HOSE | – NO SMOKING | – TEST IN PROGRESS |
| – BEAM IN USE | – FIRE RESCUE | – NOT AN EXIT | – TIME MACHINE |
| – BEAM ON | – FIRST AID | – OCCUPIED | – TO EXIT |
| – BRIEFING IN PROGRESS | – FULL | – OFFICE | – TOILET IN USE |
| – CAUTION MAGNET IN USE | – HALO DISCHARGE | – ON AIR | – TOILET ROOM ASSISTANCE |
| – CAUTION MAGNET IN USE | – HALO DISCHARGE – DO NOT ENTER | – ON GENERATOR | – TUB IN USE |
| – CAUTION STEP DOWN | – HANDICAP ACCESSIBLE ROUTE | – ON THE AIR | – TV STUDIO IN USE |
| – CAUTION STEPS | – HANDICAP ELEVATOR | – OPEN | – UNCLEARED PERSONNEL IN AREA |
| – CLASSIFIED BRIEFING DO NOT ENTER | – HELP | – OPERACION | – UP ELEVATOR |
| – CLOSED | – HOMBRES | – OPERANDO | – UV IN USE |
| – COAT ROOM | – HOSE | – PAINTING IN PROCESS | – UV LIGHT IN USE |
| – CRY ROOM | – IN USE | – POINT OF RESCUE | – UV RADIATION |
| – CT IN USE | – INTERMISSION | – QUIET | – WARNING |
| – DANGER | – JURY ON DUTY | – QUIET PLEASE – SERVICE IN SESSION | – WARNING DO NOT ENTER |
| – DANGER HIGH VOLTAGE | – LADIES | – QUIET PLEASE COURT IN SESSION | – WARNING DO NOT ENTER LOW OXYGEN |
| – DARK ROOM | – LASER IN USE | – QUOROFANO EN USO | – WARNING GASES PRESENT |
| – DARKROOM ENTRANCE | – LASER IN USE DO NOT ENTER | – RADIATION IN USE | – WOMEN |
| – DARKROOM IN USE | – LASER ON | – RADIATION ON | – X-RAY |
| – DÉFENSE D'ENTRER | – LASTER/X-RAY IN USE | – RAYON X EN COURS | – X-RAY IN USE |
| – DO NO ENTER – IN USE | – LOBBY | – RAYON-X | – X-RAY IN USE – DO NOT ENTER |
| – DO NOT ENTER | – LOGO DE DISTANCIATION SOCIALE (2M / 6PI) | – READY | – X-RAY ON |
| – DO NOT ENTER – PAINTING IN PROGRESS | – LOGO DE DISTANCIATION SOCIALE (1M / 3PI) | – RECORDING IN SESSION | – XRAY ON – DO NOT ENTER |
| – DO NOT ENTER CONFERENCE IN SESSION | – MAGNET ON | – RESPIRATOR REQUIRED | – X-RAY ROOM IN USE |
| – DO NOT EXIT | – MAIL IS UP | – REST ROOM | – X-RAY WARNING |
| – DO NOT OPEN | – MASQUE OBLIGATOIRE | – REST ROOMS | |
| – DO NOT USE ELEVATOR | – MEETING IN PROGRESS | – ROOM IN USE | |
| – DOOR | – MEN | – ROOM IN USE - DO NOT ENTER | |
| – DOWN ESLACATOR | – MRI IN USE | – SALLE OPERATION EN UTILISATION | |
| – ELEVATOR | – MUJERES | – SLEEP STUDY IN PROGRESS | |
| – ENTRANCE | – NEEDS ATTENTION | – STAIRS | |
| – ESCALERA | – NITROGEN ATMOSPHERE – DO | – STEP DOWN | |
| | | – STEP UP | |
| | | – STEPS | |

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.